


Filtro fino
LFMB-3/4-D-MIDI-A-NPT
Número de referência: 173719

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Tamanho	Midi
Grau de filtração	1 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	1980 l/min
Taxa de fluxo padrão mín. para qualidade do ar	600 l/min
Eficiência do filtro	99,99 %
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	1.5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Teor em óleo residual	0.5 mg/m ³
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Com suporte de montagem
Posição de montagem	Vertical
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Material da caixa	Zinco fundido
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material do copo	PC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS