

Suporte de montagem SAMH-PU-A

Número de referência: 8003354

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Tipo de montagem | Pelo orifício de passagem e parafuso |
| Informação sobre os materiais | Aço inoxidável de liga alta |
| Material dos parafusos | Aço inoxidável de liga alta |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |