

Aparatoare
EASC-H1-25-100

Numar piesa: 1096387

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	25-100
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	385 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul profilului de acoperire	Aliaj de aluminiu forjat