

Drosel-amortizor de zgomot VFFK-C-K-M5-P

Numar piesa: 133140

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție de presiune acustică pe drosel
Selectare funcție suplimentară	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	M5
Element de reglare	Surub molețat
Tipul de montare	însurubabil
Debit nominal 0,6- >0 MPa (6- >0 bari, 87- >0 psi)	0 l/min...80 l/min
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Temperatura ambiantă	0 °C...60 °C
Tip de garnitură la pivotul de însurubare	Înel de etansare
Poziție de instalare	orice
Presiune de funcționare interval complet de temperatură	0 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Este posibilă funcționarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Cuplu de strângere nominal	1,4 Nm
Toleranță față de cuplul de strângere nominal	± 20 %
Greutate produs	4,3 g
Material inserție amortizor de zgomot	PE
Material pivot de însurubare	Alama, nichelată
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub de reglare	Alama, nichelată