

## Sina profilata SLZS-32- -

Numar piesa: 150918

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Design                               | Canelura in T pentru senzor de proximitate   |
| Lungime max. profil                  | 2800 mm                                      |
| Pozitie de instalare                 | orice                                        |
| pentru Ø piston                      | Ø32                                          |
| Structura constructiva               | Bareta de senzori                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambianta                 | -20 °C...60 °C                               |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere si surub              |
| Material profil                      | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat         |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                 |
| Material suruburi                    | otel aliaj inalt                             |