

Talpa fixare CRH-40

Numar piesa: 162952

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	40
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Greutate produs	611 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat