

Filtru fin LFMB-1/8-D-MINI-NPT

Numar piesa: 173708

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	D
Dimensiune	Mini
Finete de filtrare	1 µm
Purjare a condensului	palpare manuala
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gaze inerte
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	500 l/min
Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului	150 l/min
Eficienta filtru	99,99 %
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Continut de ulei rezidual	0.5 mg/m³
Tipul de montare	Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Pozitie de instalare	vertical
Conector pneumatic 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/8 NPT
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC
Material filtru	Fibra de borosilicat
Nota privind materialele	Conform RoHS