

# Placa de baza MHA1-PR6-3-M3

Numar piesa: 197 204

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numarul max. de pozitii de ventil           | 6                                                                  |
| Presiune de lucru                           | 0 bar...8 bar                                                      |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C                                                     |
| Tip de fixare placa de racordare            | cu orificiu de trecere                                             |
| Tip de fixare ventil                        | cu filet interior                                                  |
| Conector pneumatic 1                        | M7                                                                 |
| Conexiune pneumatica 2                      | M3                                                                 |
| Conector pneumatic 3                        | M7                                                                 |
| Materialul placii de racordare              | Aliaj de aluminiu forjat                                           |