

Placa de baza MHA1-PR6-3-M3-PI-D9

Numar piesa: 197239

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	6
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conector pneumatic 1	M7
Conexiune pneumatica 2	M3
Conector pneumatic 3	M7
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat