

## Placa de baza MHA2-PR6-3-M5

Numar piesa: 197449

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Numarul max. de pozitii de ventil    | 6                                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Tip de fixare placa de racordare     | cu orificiu de trecere<br>cu sina omega      |
| Tip de fixare ventil                 | cu filet interior                            |
| Conexiune pneumatica 1/33            | M7                                           |
| Conexiune pneumatica 2               | M5                                           |
| Conector pneumatic 3/11              | M7                                           |
| Materialul placii de racordare       | Aliaj de aluminiu forjat                     |