

Robinet cu bila VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

Numar piesa: 4405686

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp1/2
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Ø interior	15 mm
Dimensiunea nominala DN	15
Funcție de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	50
Cuplu de actionare la diferenta de presiune la armatura de presiune nominala	9 Nm
Pe baza standardului	EN 10226-1
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~-] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre
Temperatura medie	-15 °C...120 °C
Debit Kv	15 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama nichelat
Cod material carcasa	CW617N
Material garnituri	NBR PTFE
Material bila	Alama cromat

Caracteristica	Valoare
Numar material bila	CW617N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	CW617N
Greutate produs	200 g
Autorizare	DVGW Gaz DVGW Apa
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune