


## Bloc racordare VABM-B10-20S-N14-3-P3

Numar piesa: 576478

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune grila                     | 22 mm                                        |
| Pozitie de instalare                 | orice                                        |
| Numarul max. de pozitii de ventil    | 3                                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Greutate produs                      | 360 g                                        |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere                       |
| Conector pneumatic 1                 | 1/4 NPT                                      |
| Conector pneumatic 3                 | 1/4 NPT                                      |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                 |
| Material bara de racordare           | Aliaj de aluminiu forjat                     |