

Bloc racordare VABM-B10-30S-G12-6-P3

Numar piesa: 8026417

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	32 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1533 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/2
Conector pneumatic 3	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat