

Drosel-Amortizor de zgomot GRU-3/4-B

Numar piesa: 9520

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție de presiune acustică pe drosel
Selectare funcție suplimentară	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	G3/4
Element de reglare	surub cu fantă
Tipul de montare	însurubabil
Debit nominal 0,6- >0 MPa (6- >0 bari, 87- >0 psi)	0 l/min...8000 l/min
Temperatura ambiantă	-10 °C...70 °C
Material carcasa	Aluminiu
Pozitie de instalare	orice
Presiune de funcționare interval complet de temperatură	0 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibilă funcționarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...70 °C
Greutate produs	170 g
Material insertie amortizor de zgomot	PE
Material pivot de însurubare	Aluminiu turnat sub presiune
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material surub de reglare	PA