

Nástrčná T-prípojka TCN-1/4-PK-4

Číslo dielu: 11964

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Menovitá šírka | 2.9 s |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape | Tesniaci krúžok |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...10 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 °C...60 °C |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit G1/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Hliník Zinkový tlakový odliatok |