

dlhá nástrčná L-rýchlospojka QSSL-B-1/4-6-20


FESTO

číslo dielca: 132006

Výbehový typ

nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 3,2 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | ochranná vrstva |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 20 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 12 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 25,9 g |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit R1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 6 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PBT |
| Materiálová informácia pre | POM |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | NBR |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |