

Škrtiaci tlmič hluku VFFK-C-K-M7-P

Číslo dielu: 133141

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia tlmenia akustického tlaku
Výber prídavnej funkcie	s tlmičom hluku
Pneumatický prípoj 1	M7
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...100 l/min
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	3.8 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	5.8 g
Materiál tlmiacej vložky	PE
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz, poniklovaná