

Konštrukčná zostava vlnovca EADB-V2-63-S301-400

Číslo dielu: 1488364

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Vonkajší priemer | 93 s |
| Veľkosť | 63 |
| Rozsah zdvihu | 301 s...400 s |
| Predĺženie piestnej tyče | 104 s |
| Tvar | okrúhly tvar |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Konštrukcia | Súprava vlnovca so zvedeným odfukom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Odolnosť proti médiám | Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny |
| Druh krytia | IP65 podľa IEC 60529 |
| Teplota okolia | -10 °C...80 °C |
| Pohybovaná hmotnosť | 246 g |
| Hmotnosť výrobku | 370 g |
| Spôsob upevnenia | nasúvateľné so závitovým kolíkom |
| Pneumatický prípoj | G1/4 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál adaptačných dielov | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál vlnovca | NBR |
| Materiál závitových kolíkov | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |