


# Škrtiaci ventil GRLO-10-UNF-B

číslo dielca: 151569

FESTO

bez funkcie spätného ventilu, s kyvným prípojom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Pneumatická prípojka 1	UNF10-32
Pneumatická prípojka 2	UNF10-32
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
Teplota média	-10 ... 60 °C