

Konstrukčná upevňovacia zostava

SMBR-8-40

Číslo dielu: 175098

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál držiaka	POM