


Axiálna montážna sada EAMM-A-D50-60H-S1

Číslo dielu: 2907418

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	88.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	570 g
Kód rozhrania akčného člena	D50
Kód rozhrania vstupu motora	60H
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS