


Batériový blok MHA2-PR10-5-M5

Číslo dielu: 525131

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	597 g
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	M7
Pneumatický prípoj 2	M5
Pneumatický prípoj 3	M7
Pneumatický prípoj 4	M5
Pneumatický prípoj 5	M7
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina