

# rozbočovací ventil MS6N-FRM-3/8-Z

číslo dielca: 531970

FESTO

Smer prietoku vzduchu zprava doľava



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	8.350 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	7.800 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	8.750 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Pneumatická prípojka 1	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 4	NPT1/2-14
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok