

Konštrukčná zostava vlnovca DADB-S1-32-S126-175

Číslo dielu: 553445

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	38 s
Veľkosť	32
Rozsah zdvihu	126 s...175 s
Predĺženie piestnej tyče	63 s
Tvar	okrúhly tvar
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Súprava vlnovca so zvedeným odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Odolnosť proti médiám	Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	51 g
Spôsob upevnenia	so závitovým kolíkom s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačných dielov	PA-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Materiál vlnovca	NBR
Materiál závitových kolíkov	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ