


Príruba motora EAMF-A-L27-55A

Číslo dielu: 558016

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	170 g
Kód rozhrania akčného člena	L27
Kód rozhrania vstupu motora	55A
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS