


Kruhov  valce DSNU-50-25-PPS-A

 slo dielu: 559315

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	25 s
Priemer piestu	50 mm
Z�vit na piestnej ty�i	M16x1,5
Tlmenie	samonastaviteľn� pneumatick� tlmenie koncov�ch pol�h
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Prev�dzkov� tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri ďal�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	2- mierne n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
Dĺ�ka tlmenia	20 s
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	989.6 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	1178.1 N
Pohybovan� hmotnosť	476 g
Hmotnosť v�robku	1187 g
Sp�sob upevnenia	s pr�slu�enstvom
Pneumatick� pr�poj	G1/4
Pokyny k materi�lu	V zhode s RoHS
Materi�l veka	Hlin�kov� tv�rna zliatina
Materi�l tesnen�	NBR TPE-U(PU)
Materi�l piestnej ty�e	vysokolegovan� o�eľ
Materi�l r�ry valca	vysokolegovan� o�eľ, nehrdzavej�ca