

Kotva VMPAL-ZAS-125

Číslo dielu: 561119

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka	125 s
Veľkosť balenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. ťahovací moment	1.7 Nm
Hmotnosť výrobku	60 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál kotvy	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ