

Prípojovacia lišta VABM-L1-18W-G38-14

Číslo dielu: 574477

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	19 s
Max. počet ventilových pozícií	16
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. ťahovací moment montáže na DIN lištu	1.5 Nm
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	1.18 Nm
Max. ťahovací moment pri montáži na stenu	3 Nm
Hmotnosť výrobku	2051 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M5
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Pneumatický prípoj 5	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina