

Pripojovací blok VABM-B10-20E-G38-8

Číslo dielu: 576345

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1798 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pneumatický prípoj 5	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina