

Pripojovací blok VABM-B10-25E-N12-8

Číslo dielu: 8026258

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	27.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	2709 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 1	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 3	1/2 NPT
Pneumatický prípoj 5	1/2 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina