

Pripojovací blok VABM-B10-25E-G12-6-P3

Číslo dílu: 8026283

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	27.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1662 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina