

Pripojovací blok VABM-B10-30S-G12-3

Číslo dielu: 8026378

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1013 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pneumatický prípoj 5	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina