


Axiálna montážna sada EAMM-A-N38-60RA

Číslo dielu: 8063575

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	44.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	14.5 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	510 g
Kód rozhrania akčného člena	N38
Kód rozhrania vstupu motora	60RA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS