

Redukčná vsuvka NPFC-R-M7-M5-MF

Číslo dielu: 8069228

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Poniklovaná mosadz
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...50 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	5.1 g
Pneumatický prípoj 1	M7
Pneumatický prípoj 2	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS