

Surovec prijemalnih čeljusti BUB-HGPD-50

Številka dela: 1180952

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka na prijemalno čeljust	814 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in centrirno pušo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material surovca	Gnetna aluminijeva zlitina