

# Y vtično navojni priključek NPQP-Y-R14-Q10-FD-P10

Številka dela: 133087

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                  | standardna                                      |
| Nazivni premer                            | 5.3 mm  |
| Zasnova                                   | Y-oblika  |
| Velikost posode                           | 10  |
| Konstruktivna zgradba                     | princip Push-Pull                               |
| Od temperature odvisen delovni tlak       | -0.95 bar...10 bar                              |
| Delovni medij                             | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija  | možno delovanje z oljenjem                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK          | 4 – zelo močna korozijska obremenitev           |
| Skladnost z LABS                          | VDMA24364 – cona III                            |
| Primerno za živila                        | Glej razširjene informacije o materialu.        |
| Temperatura okolice                       | -20 °C...60 °C                                  |
| Teža izdelka                              | 20 g  |
| Način pritrditve                          | Zunanji šestkotnik SW17                         |
| Pnevmatični priključek 1                  | Zunanji navoj R1/4                              |
| Pnevmatični priključek 2                  | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm                 |
| Napitek glede materialov                  | V skladu z RoHS                                 |
| Material ohišja                           | PP  |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo                  |