

Dušilka glušnik VFFK-C-K-M5-P

Številka dela: 133140

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	M5
Element za nastavljanje	narebreni vijak
Način pritrditve	privijačenje
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...80 l/min
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Vrsta tesnila na čepu za pritvite	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	1.4 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	4.3 g
Material blažilnega vložka	PE
Material čepa za pritvite	Medenina, nikljana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material vijaka za uravnavanje	Medenina, nikljana