


Kabel motorja NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6

Številka dela: 1449602

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	8
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	6
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	6
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	6
Območje delovne napetosti DC	0 V...72 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Polmer upogibanja, prečni napeljava kablov	62 mm
Premer kabla	6.2 mm
Zgradba kabla	6 x 0,34 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.34 mm ²
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kablanskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kablanskega plašča	siva