


Aksialni sklop EAMM-A-E48-60H

Številka dela: 1454249

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	920 g
Koda vmesnika aktuatorja	E48B
Koda vmesnika, motor in	60H
Opomba o materialu	Ustreza RoHS