

Profilna letev
SLZS-40- -
Številka dela: 150919

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	T-utor za mejno stikalo
Največja dolžina profila	2800 mm
Položaj vgradnje	poljubno
za Ø bata	Ø40
Konstruktivna zgradba	senzorska letev
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in vijakom
Material profila	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijakov	visoko legirano jeklo