


Povratno-dušilni ventil GRLA-10-UNF-1/4-B

Številka dela: 151574

FESTO

za dušenje iztekajočega zraka, z zasučnim priključkom.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 2	UNF10-32
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Temperatura medija	-10 ... 60 °C