

# T-vtična vez

## QST-1/2T-U

Številka dela: 153729

FESTO

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                          |
|--|-----------------------------------|
| Velikost                                     | Standarden                        |
| Imenska velikost                             | 8,7 mm                            |
| Položaj vgradnje                             | poljuben                          |
| Enota pakiranja                              | 1                                 |
| Konstruktivna zgradba                        | Princip potisni/povleci           |
| Obratovalni tlak                             | -0,95 ... 10 bar                  |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar                  |
| Delovni medij                                | filtriran stisnjen zrak<br>Vakuum |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK         | 1                                 |
| Temperatura okolice                          | -10 ... 60 °C                     |
| Dovoljenje                                   | Germanischer Lloyd                |
| Masa izdelka                                 | 36 g                              |
| Število izhodov                              | 2                                 |
| Število napajalnih vodov                     | 1                                 |
| Pnevmatični priključek, napajanje            | za cevi z zunanjim premerom 1/2"  |
| Pnevmatični priključek, izhod                | za cevi z zunanjim premerom 1/2"  |
| Barva sprostitvenega obroča                  | siva                              |
| Opomba o materialu                           | Ustreza RoHS                      |
| Informacije o materialu ohišja               | PBT                               |
| Podatki o materialu sprostitvenega obroča    | POM                               |
| Informacije o materialu tesnila cevi         | NBR                               |
| Podatki o materialu segmenta letve za cevi   | visokolegirano jeklo, nerjavno    |