

Servo motor EMMS-AS-55-S-HS-TM

Številka dela: 1569761

FESTO

brez pogona.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-10 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP54
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Imenska delovna napetost DC	565 V
Imenska napetost DC	565 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	4
Vrtljni moment mirovanja	0,46 Nm
Imenski vrtilni moment	0,31 Nm
Konica vrtilnega momenta	1,62 Nm
Imensko število vrtljajev	7.600 1/min
Maks. število vrtljajev	9.840 1/min
Imenska moč motorja	246 W
Imenski tok motorja	0,49 A
Konica toka	2,7 A
Motorna konstanta	0,635 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	40,58 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	56,9 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	38,1 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odгона	0,11 kgcm ²
Masa izdelka	1.300 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	75 N
Dopustna radialna obremenitev osi	140 N
Dajalnik položaja rotorja	Absolutni enkoder, več vrtljajev
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	EnDat 22
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
Ločljivost dajalnika položaja rotorja	19 Bit
MTTF, delna komponenta	76 let, enkoder položaja rotorja
MTTFd, delna komponenta	152 let, enkoder položaja rotorja