

Filter LF-3/4-D-MIDI-NPT

Številka dela: 173696

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	midi
Serija	D
Položaj vgradnje	navpično
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	ročni, tipkalen
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	0 bar...16 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	3000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom izbirno:
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	PE
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC