

Pritrdilni sklop SMBR-8-10

Številka dela: 175092

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Material profila	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala	POM