

Pritrdilni sklop SMBR-8-50

Številka dela: 175099

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 50 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Temperatura okolice | -20 °C...70 °C |
| Material profila | gnetna aluminijeva zlitina |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material držala | POM |