



# Okrogli valj ESAZA-4- -P

Številka dela: 183124

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak aksialno na os valja.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 20 mm
Premer bata	4 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Obratovalni tlak	4 ... 10 bar
Način delovanja	enosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	2,8 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	1,5 g
Dodatek mase na 10 mm giba	0,8 g
Osnovna masa za 0 mm giba	6 g
Dodatek mase na 10 mm giba	0,2 g
Pnevmatični priključek	M3
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno