

# Vakuumsko sesalno prijemalo ESG-150

Številka dela: 189180

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer priseska	150 mm
Položaj vgradnje	navpično
Konstruktivna zgradba	vakuumski priključek zgoraj Vakuumski priključek, stranski z regulatorjem višine z dolgim regulatorjem višine
Dodelitev držala priseska	velikost 6
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-30 °C...200 °C
Vakuumski priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	FPM NBR PUR VMQ (silikon)