

Kroglična pipa QH-QS-3/16-1/4-NPT-U

Številka dela: 190889
Izdelek, ki se opušča


FESTO

z natičnim priključkom QS.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	za uvitje
Imenska velikost	5 mm
Obratovalni tlak	-1 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Princip tesnenja	mehak
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Masa izdelka	24,5 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS