

Mehast valj EBS-80-110


Številka dela: 193794

FESTO

Brez vzdrževanja, brez zstick-slip efekta, primeren za majhne vgradne prostore.

Povratno gibanje lahko poteka pri najmanjšem tlaku 0,9 bara, da se zagotovi ustrezno navijanje (v nasprotnem je nevarnost poškodbe membrane).

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Potreben vgradni premer	100 mm
Gib	110 mm
Maks. višina, izvlečen	205 mm
Maks. prekucni kot	15 deg
Maks. premik	10 mm
Min. vgradna višina	95 mm
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	0,9 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak naoljen stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Sila vračanja	350 N
Masa izdelka	400 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G3/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu meha	CR